

Garant**Adattatore a cambio rapido, fresa a inserti per filetto interno ER 25, Ø
Mandrino d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319768 16
GTIN	4062406328887
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
- In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- **cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.**
- **Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.**

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	17,2 mm
Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	≤ 3
Ø Esterno D	41 mm
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido

