

**Lampada a LED mobile SIGHT LIGHT 30, Potenza assorbita: 315W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081261 315
GTIN	5708997352687
Classe articolo	08C

**Descrizione****Esecuzione:**

Grazie all'ampio angolo d'irradiazione di 120°, SITE LIGHT garantisce un'illuminazione chiara e uniforme di una vasta area di lavoro. La funzione di dimmerazione consente di regolare la luce in quattro diversi livelli di intensità luminosa. Utilizzando l'applicazione per il controllo della luce BLUETOOTH, è possibile accendere e spegnere nonché regolare SITE LIGHT direttamente da un dispositivo mobile. La lampada è inoltre dotata di una funzione di raffreddamento attivo e di un alloggiamento resistente che la rendono perfettamente adatta per l'utilizzo in condizioni atmosferiche da -25 °C a +40 °C.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP 65

Corrente d'illuminazione: 5000 - 30000 lm

Peso: 4095 g

**Descrizione tecnica**

Corrente di illuminazione	5000 - 30000 lm
Lampadine	Modulo LED

Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	4095 g
Lunghezza cavo di collegamento.	10 m
Potenza assorbita	315 W
Corrente di illuminazione Livello 3	20000 lm
Corrente di illuminazione livello 4	30000 lm
Tipo di prodotto	Lampade

---

## Accessori

ADATTATORE DI CONNESSIONE LUCE DEL SITO	03.5757
---	---------