



Set con calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405523 150
GTIN	4067263132790
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

- **Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.**
- **Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.**
- **Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.**
- **Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.**
- **La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.**

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Durata batterie	12000 ore
Altezza cifre display LCD	11 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Risoluzione	mm/pollici
Asta di profondità	tonda

Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Limite di errore	0,03 mm
Celle solari	no
Spegnimento automatico	sì
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Lettura	0,01 mm
Commutazione in stand-by	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Accessori

Calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67 con asta di profondità tonda Intervallo di misurazione 150 mm

412759 150