



## Misuratore di forze manuale DFG, Campo di misura: 100N



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479025 100
GTIN	2050002070745
Classe articolo	47F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Misuratore di forze universale con display a colori per una misurazione precisa delle forze di trazione e compressione. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.

- **Visualizzazione del valore attuale della forza e del picco.**
- **Tasti funzione programmabili.**
- **Controllo dei limiti di tolleranza con indicatore ottico e acustico.**
- **Memoria dei valori di misura.**
- **Analisi statistica dei valori memorizzati.**
- **Interfaccia per esportazione dati.**
- **Display commutabile: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Fornitura:

Valigetta di trasporto, spina di ricarica con cavo di collegamento USB, accessori (piattello di pressione, gancio, punta, aletta, scanalatura a V, prolunga).

#### Accessori speciali:

Banco di prova manuale n. art. 479029.

### Descrizione tecnica

Altezza	42 mm
---------	-------

Larghezza	84 mm
Intervallo di misurazione	10 - 90 N
Accuratezza	0,2 %
Lunghezza	191 mm
Risoluzione	0,02 N
Memoria dei valori di misura	50
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Potenziometro