



Misuratore di forze manuale DFG, Campo di misura: 500N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479025 500
GTIN	2050002070769
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di forze universale con display a colori per una misurazione precisa delle forze di trazione e compressione. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.

- **Visualizzazione del valore attuale della forza e del picco.**
- **Tasti funzione programmabili.**
- **Controllo dei limiti di tolleranza con indicatore ottico e acustico.**
- **Memoria dei valori di misura.**
- **Analisi statistica dei valori memorizzati.**
- **Interfaccia per esportazione dati.**
- **Display commutabile: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Fornitura:

Valigetta di trasporto, spina di ricarica con cavo di collegamento USB, accessori (piattello di pressione, gancio, punta, aletta, scanalatura a V, prolunga).

Accessori speciali:

Banco di prova manuale n. art. 479029.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 450 N
---------------------------	------------

Accuratezza	0,2 %
Risoluzione	0,1 N
Lunghezza	191 mm
Larghezza	84 mm
Altezza	42 mm
Memoria dei valori di misura	50
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Potenziometro