



## Nastro metallico per seghe 27×3660, Denti / pollice: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	173750 4
GTIN	4045197254269
Classe articolo	16F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: nastro sega bimetallico ad alte prestazioni con acciaio per molle ad alto tenore di cromo per il nastro portante** e acciaio superrapido HSS al cobalto (M42) per le punte dei denti (67 – 69 HRC). **Estrema durezza delle punte dei denti, nastro portante flessibile.**

#### Uso:

**Dentatura combinata 0°** – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

**Dentatura combinata 10° – Universale** per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

**Dentatura normale 0°** – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

**Dentatura normale 10°** – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

#### Nota:

**Avanzamento con un nuovo nastro:** vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

### Descrizione tecnica

Spessore	0,9 mm
Larghezza	27 mm
Lunghezza	3660 mm
Dentatura	normale
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Materiale da taglio	HSS Co 8
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe