

Garant**Alesatore a mano regolabile, Ø DC: 55mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	160600 55
GTIN	4045197250988
Classe articolo	110

Descrizione**Esecuzione:**

Ampio range di regolazione. Microregolazione con calibri ad anello o micrometro.
Lame con imbocco conico; i taglienti sono rettificati.

Descrizione tecnica

Ø Range di regolazione	55 - 67 mm
Ø Nominale D _c	55 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Lunghezza taglienti L _c	125 mm
Lunghezza complessiva L	400 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		