

**Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: 52639****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079327 52639
GTIN	616026526396
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare **compatta e potente** con controllo numero di giri per velocità costante anche sotto carico. **Struttura ergonomica e sottile** per utilizzo straordinario. Con **scarico aria regolabile a 360°** e impugnatura orientabile isolata. **Impugnatura di appoggio antivibrazioni** utilizzabile su entrambi i lati.

Attacco M14 con blocco del mandrino.

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	1218 l/min
Denominazione originale prodotto	52639
Peso	2,5 kg
Vibrazione massima a norma EN	2,3 m/s ²
Ø Minimo disco	125 mm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm

Rumorosità	80 dB(A)
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Potenza fornita	970 W
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari