



## Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7769



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079202 7769
GTIN	015451779610
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusto avvitatore a massa battente con **comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side**, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L'aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l'impugnatura. **Potenza di serraggio regolabile in continuo.**

Campo di coppia: 407 - 1460 Nm

Ø Massimo viti (8.8-12.9): M30

Numero massimo giri: 6500 min<sup>-1</sup>

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Dimensione portautensile: 3/4 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 882 l/min

### Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	12,6 m/s <sup>2</sup>
Dimensione portautensile	3/4 pollici

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Rumorosità	97 dB(A)
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M30
Fabbisogno massimo d'aria	882 l/min
Numero massimo giri	6500 min <sup>-1</sup>
Peso	3,15 kg
Denominazione originale prodotto	7769
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Lunghezza	200 mm
Campo di coppia	407 - 1460 Nm
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori