

Garant**Ganascia modulare arretrata rigida, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361126 125
GTIN	4045197809377
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprate e rettificate.

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140 – 361150.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Indispensabile per inserti di serraggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza h_1	25 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza l_1	43,5 mm

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite