

Garant
Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5, Per modello: 80

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361141 80
GTIN	4045197809469
Classe articolo	310

Descrizione
Esecuzione:
Superficie di appoggio di 3 mm.

2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:
Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.
Per :

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Larghezza ganasce b: 80 mm

Altezza ganasce h: 20 mm

Lunghezza ganasce l: 12 mm

Per codice a colori: Xpent1-2

Per codice a colori: Xpent0

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	20 mm
Altezza h ₁	15 mm
Lunghezza l ₁	9 mm
Lunghezza l ₂	9 mm

Larghezza ganasce b	80 mm
Altezza h ₂	15 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco