

**Garant****Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361144 80
GTIN	4045197809520
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm. Con rivestimento.

**Vantaggi:**

**Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.**

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_1$	15 mm
Lunghezza $l_2$	9 mm
Altezza $h_2$	17 mm
Altezza ganasce $h$	20 mm
Lunghezza $l_1$	9 mm
Lunghezza ganasce $l$	12 mm

Larghezza ganasce b	80 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite