

**Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: G2588-230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Smerigliatrice angolare con 1700 Watt di potenza fornita, concepita per impieghi gravosi e capacità di asportazione costantemente alta. Design ergonomico. **Attacco M14.**

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Peso	2,4 kg
Vibrazione massima a norma EN	7,8 m/s ²
Rumorosità	90 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	16 mm

Fabbisogno massimo d'aria	2160 l/min
Ø Massimo disco	230 mm
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Potenza fornita	1700 W
Denominazione originale prodotto	G2588-230-M14
Raccordo pneumatico	1/2 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari