

Garant**Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 1-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Uso:****Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 25,4 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D_c: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 22,25 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	8
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Filettatura	25,4 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	22,25 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1-8 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

