



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 53531



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079443 53531
GTIN	616026535312
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade – Levigatrice diritta ad aria compressa Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. **Potente** levigatrice diritta con numero di giri massimo di **18.000 1/min.** La robusta **prolunga in acciaio** fissa consente di lavorare **senza vibrazioni** in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Ø Pinze di serraggio	6 mm
Rumorosità	84 dB(A)
Peso	2,2 kg
Numero massimo giri	18000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	53531
Lunghezza	467 mm
Vibrazione massima a norma EN	3,2 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	1128 l/min
Potenza fornita	744 W

Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte