

**Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 60051****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079441 60051
GTIN	616026600515
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:****Dynabrade – Levigatrici diritte ad aria compressa.**

Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.

Freno rotore: dopo lo spegnimento il motore si ferma entro un secondo.

Mini-rettificatrice a turbina senza trasmissione con numero di giri massimo di **60.000 1/min.**

Azionamento ad aria compressa su cuscinetti rivestiti in ceramica con **controllo numero di giri brevettato** per velocità costante sotto carico.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Rumorosità	78 dB(A)
Lunghezza	135 mm
Potenza fornita	75 W
Ø Pinze di serraggio	3 mm
Denominazione originale prodotto	60051
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri	60000 min ⁻¹

Fabbisogno massimo d'aria	228 l/min
Peso	0,45 kg
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte