

Garant**Filiere 6g, M: M1,4**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 140300 M1,4 |
| GTIN | 4045197083036 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4**. Campo di tolleranza 6h.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-----------|
| Passo | 0,3 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Ø Esterno | 16 mm |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6h |
| Misura del filetto | M1,4 |
| Tipo di filettatura | M |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|---------------------|----------|
| Norma | EN 22568 |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |