

 Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio Ø 6 mm lunga, Modello: S085



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079448 S085
GTIN	7322590019891
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta **robusta e potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**

Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.

Ø pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):

sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Rumorosità	70 dB(A)
Denominazione originale prodotto	G2424 S085

Vibrazione massima a norma EN	5,3 m/s ²
Potenza fornita	440 W
Peso	0,96 kg
Fabbisogno massimo d'aria	252 l/min
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	079459 6
--	----------