

**Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 52855****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079441 52855
GTIN	616026528550
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:****Dynabrade – Levigatrici diritte ad aria compressa.**

Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Rettificatrice a forma di matita, diritta e regolabile. Motore ad aria robusto adatto per aria compressa oleosa, regolazione della velocità in continuo da 35.000 min⁻¹ – 60.000 min⁻¹. Interruttore on / off integrato, funzione Memory.

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Ø Pinze di serraggio	3 mm
Numero massimo giri	60000 min ⁻¹
Peso	0,61 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Potenza fornita	75 W
Rumorosità	67 dB(A)
Lunghezza	114 mm

Fabbisogno massimo d'aria	170 l/min
Denominazione originale prodotto	52855
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte