

**Garant****Filiera Filettatura sinistra, M-LH: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140620 M3
GTIN	4045197083623
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.

**Imbocco a 1 spira e 3/4. Con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio.

**Descrizione tecnica**

Passo	0,5 mm
Altezza	5 mm
Ø Esterno	20 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M3
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	EN 22568
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di prodotto	Filiere

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		