

Garant**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3,1mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273552 32/3,1
GTIN	4062406373696
Classe articolo	21W

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Per Ø pezzo max.	100 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Larghezza gola w	3,1 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura