

Garant**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/4,1mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273552 32/4,1 |
| GTIN | 4062406373702 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Altezza tagliente h ₅ | 32 mm |
| Larghezza gola w | 4,1 mm |
| Per Ø pezzo max. | 110 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Tipo di impiego | neutro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Chiave di sistema | sì |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |