

**Olio protettivo 3-36, Contenuto: 500ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083025 500
GTIN	5412386006319
Classe articolo	08E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Olio detergente e protettivo per superfici in metallo.** Rimuove i residui di sporco, **elimina l'umidità** e forma una sottile pellicola di protezione. Crea superfici lucide in modo uniforme. Privo di silicone, resina e acidi. Omologazione per alimenti NSF® H2.

**Nota:**

**Contenuto 500 ml (+ 25%).**

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. **95%**. Raggiungimento della massima potenza garantito.

**Descrizione tecnica**

Classe di merci pericolose	2.1
Contenuto	0,5 l
Idrosolubilità	emulsionabile
Testina nebulizzatrice	Standard

Colore	blu-verde
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Punto di infiammabilità	78 °C
Punto di ebollizione	190 - 250 °C
Viscosità dinamica	3,9 mPas
Temperatura di immagazzinamento	15 - 50 °C
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Sistema di pulizia / olio detergente