

SONO+SWISS®

Potente detergente a ultrasuoni T4, Capacità l/kg: 10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 082934 10 |
| GTIN | 2050002050358 |
| Classe articolo | 04E |

Descrizione

Esecuzione:

Detergente concentrato a base acquosa ad alto rendimento (eccezione: T3 in polvere); sviluppato per l'utilizzo in bagni di pulizia a ultrasuoni; biodegradabile. I **concentrati** ad alto rendimento prolungano la vita degli apparecchi, durano a lungo e sono biodegradabili. I detergenti altamente concentrati sono appositamente studiati per i bagni a ultrasuoni (caratteristiche schiumogene, ecc.) e risultano quindi particolarmente efficaci per la normale pulizia di tutti i bagni a ultrasuoni con un campo di frequenza da 25 fino a 130 kHz. Associati alla forza di cavitazione prodotta dagli ultrasuoni, i detergenti altamente concentrati rimuovono efficacemente le impurità senza però danneggiare i componenti. In altri casi, altri detergenti che non sono stati specificatamente progettati per i bagni a ultrasuoni contengono ioni che favoriscono l'asportazione del materiale o la corrosione. Per esempio, fra i corrosivi più forti, che riducono notevolmente la durata, figurano gli ioni alogeni. In questi casi, i cloruri e i fluoruri nel mezzo acido sono i più aggressivi.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni (ad es. n. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

Nota:

Altri detergenti e grandezze di confezioni disponibili su richiesta. Confezione da 25 litri disponibile nello shop online.

Non disponibili in tutti i paesi.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di detergente | Detergente neutro |
| Tempo d'azione | 1 - 5 min |
| Denominazione originale prodotto | T4 |
| Rapporto di miscela | 5 - 10 % |
| Temperatura di immagazzinamento | 5 - 30 °C |
| Capacità per liquido | 10 l |
| Tipo di prodotto | Potente detergente a ultrasuoni |