

**Garant****Lama di troncatura Vario smart, neutro, Larghezza gola w: 4,1 mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273570 4,1    |
| GTIN            | 4062406377335 |
| Classe articolo | 21W           |

**Descrizione****Vantaggi:**

- **Tutti gli utensili Vario smart possono essere combinati a piacere.**
- **Per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**
- **In caso di sostituzione dell'utensile, le viti calibrate permettono di ottenere una ripetibilità pari a < 0,02 mm.**

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Larghezza gola w                  | 4,1 mm                |
| Per Ø pezzo max.                  | 84 mm                 |
| Direzione di taglio               | a sinistra e a destra |
| Tipo di impiego                   | neutro                |
| Passaggio interno per LR          | no                    |
| Chiave di sistema                 | sì                    |
| Possibilità di troncatura assiale | no                    |
| Tipo di prodotto                  | Lama di troncatura    |

