

Garant**Cartuccia Heavy-Duty-Plus per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 334/999mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274082 334/999
GTIN	4062406378677
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio D_1	334 mm
Ø Massimo 1° intaglio D_2	999 mm
Profondità di taglio cave t_{max} .	120 mm
Tipo di impiego	sinistra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	8 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

