



Chiave con bocca triangolare, Per viti: M12



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 623503 M12 |
| GTIN | 4062406380564 |
| Classe articolo | 62C |

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Lunghezza codolo: 160 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 16,55 mm

Ø gambo: 19 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Per viti | M13 |
| Lunghezza codolo | 160 mm |
| Altezza della testa dimensione interna F | 16,55 mm |
| Ø gambo | 19 mm |
| Norma | DIN 22417 A |

| | |
|--------------------|--|
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca triangolare |
| Materiale | Tubo di acciaio |
| Superficie | zincati |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |