

Garant**Filiera Esagono, M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140920 M12
GTIN	4045197083906
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. **Senza** imbocco corretto. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,75 mm

Apertura: 36 mm

Altezza: 14 mm

Descrizione tecnica

Altezza	14 mm
Apertura	36 mm
Passo	1,75 mm
Misura del filetto	M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		