

Garant**Filiere HSS, MF: 22X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 22X1,5
-----------------	---------------

GTIN	4045197084217
------	---------------

Classe articolo	11K
-----------------	-----

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 55 mm

Altezza: 16 mm

Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
-------	--------

Altezza	16 mm
---------	-------

Ø Esterno	55 mm
-----------	-------

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
----------------------	-----------

Misura del filetto	M22×1,5
--------------------	---------

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		