

Garant
Filiere, G: G3/8


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Filiera **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 19

Ø Filettatura: 16,66 mm

Apertura: 41 mm

Altezza: 14 mm

Descrizione tecnica

Altezza	14 mm
Apertura	41 mm
Ø Filettatura	16,66 mm
Filetti per pollice	19
Misura del filetto	G3/8

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		