

Garant**Filiera, BSW: W1/2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141550 W1/2
GTIN	4045197084521
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spirale e 3/4.**

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	12
Ø Filettatura	12,7 mm
Altezza	14 mm
Ø Esterno	38 mm
Misura del filetto	W1/2
Direzione di taglio	destra
Classe di tolleranza	medio

Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		