

Garant**Filiera, UNF: 5/16-24**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spirale e 3/4.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	7,94 mm
Filetti per pollice	24
Altezza	9 mm
Ø Esterno	25 mm
Misura del filetto	5/16-24 UNF
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNF

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		