

Garant**Svasatore conico a 1 tagliente 90°, non rivestito, Ø Esterno DC: 20mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150050 20
GTIN	4045197085320
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Superficie del cono completamente rettificata per svasature e sbavature senza vibrazioni. Svasatura con finitura superficiale di alta qualità. Ampio vano trucioli per un'evacuazione ottimale del truciolo. Tagliente principale piatto riaffilabile con estrema facilità.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	20 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Numero taglienti Z	1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	7 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		