

**Garant**
**Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono, TiAlN, Per maschi a filettare: M10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149830 M10
GTIN	4045197326959
Classe articolo	11L

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Codolo cilindrico stabile**, con **esagono** per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

**Uso:**

Per **togliere maschi spezzati**. **Serraggio stabile** necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

**Nota:**

$v_c$  per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.

Indossare occhiali protettivi.

Norma: Norma interna

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 25 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

$\varnothing$  codolo  $D_s$ : 9 mm

**Descrizione tecnica**

Per maschi a filettare	M10
Tolleranza codolo	h6
$\varnothing$ Codolo $D_s$	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	25 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Distruggimaschi

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10-28 m/min	H
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		