

**Garant****Set di svasatori conici n. art. 150170 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 6**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150315 6
GTIN	4045197365026
Classe articolo	11M

## Descrizione

**Esecuzione:**

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**  
Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Contenuto:**

cad. 1 svasatore: Dim. 11,5; 15; 19; 6; 8; 10

## Descrizione tecnica

Numero svasatori	6
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	34 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	80 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150170 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150170 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150170 15
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150170 10
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150170 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150170 11,5