

**Filtro 5 µm, Ø Filettatura interna: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie a un clip di collegamento.

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWJ.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti	138 mm
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	1150 l/min

Altezza (H)	190 mm
Ø Filettatura interna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Filtro

Accessori

Contenitore in policarbonato per filtro Ø Vetro 33 mm	080024 33
---	-----------