

 Atlas Copco

Disincrostatore, Modello: P2541



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Disincrostatore leggero per eliminare residui di saldatura, ruggine e vernici. **Sostituzione dell'ago senza utensile. Proprietà antivibrazioni marcate** per una sicurezza ottimale in ogni applicazione.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Lunghezza	370 mm
Rumorosità	85 dB(A)
Frequenza di percussione	40 Hz
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	3,1 m/s ²
Peso	2,35 kg
Denominazione originale prodotto	P2541
Fabbisogno massimo d'aria	480 l/min

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Disincrostatore ad aghi

Accessori

Set di aghi Dimensione 180 mm	079729 180
-------------------------------	------------