

**Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085920 13
GTIN	2050000964916
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

**Descrizione tecnica**

Forza di tenuta nominale	40 N
Termostabilità massima	200 °C
Peso	4,5 g
Altezza	4,5 mm
Materiale superficie	zincato
Ø	13 mm
Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

