

## Garant

### Lama per segatrici, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 300/8



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171000 300/8
GTIN	4045197439055
Classe articolo	11R

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**GARANT** – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente dritti.

Dentatura: normale

Larghezza: 25 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

#### Descrizione tecnica

Lunghezza L	300 mm
Spessore	1,6 mm
Larghezza	25 mm
Denti / pollice	8
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

#### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo