



Filtro 5 µm, Ø Filettatura interna: 1/2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie a un clip di collegamento.

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWJ.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura interna	1/2 pollici
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti	202 mm

Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	3100 l/min
Altezza (H)	248 mm
Tipo di prodotto	Filtro

Accessori

Contenitore in policarbonato per filtro Ø Vetro 53 mm	080024 53
---	-----------