

**Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, Ø: 63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085910 63
GTIN	2050000965081
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in **ferrite dura**.

- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

**Descrizione tecnica**

Altezza	14 mm
Ø	63 mm
Forza di tenuta nominale	350 N
Peso	230 g
Termostabilità massima	120 °C
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto