

**Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 400/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	171100 400/4
GTIN	7311518113919
Classe articolo	16D

Descrizione**Esecuzione:**

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano **enormemente elastiche** con estrema durezza delle punte dei denti e **davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni**.

Dentatura: normale

Larghezza: 32 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	400 mm
Larghezza	32 mm
Spessore	1,6 mm
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Denti / pollice	4
Dentatura	normale
Materiale da taglio	Bimetallo
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		