

Garant**Lama per segatrici, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 350/8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	171000 350/8
GTIN	4045197094827
Classe articolo	11R

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente dritti.

Dentatura: normale

Larghezza: 32 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	32 mm
Denti / pollice	8
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Lunghezza L	350 mm
Spessore	1,6 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo