

**Garant****Lama per segatrici, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 300/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	171000 300/6
GTIN	4045197094766
Classe articolo	11R

**Descrizione****Esecuzione:**

**GARANT** – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente dritti.

Dentatura: normale

Larghezza: 25 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza L	300 mm
Spessore	1,6 mm
Larghezza	25 mm
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Denti / pollice	6
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo