

Garant**Sbavatore a mano 90°, Ø Esterno: 12,4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatore conico a tre taglienti con impugnatura ergonomica in plastica. Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, **l'impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.**

Nota:

Per sbavatura e svasatura precise di fori.
Particolarmente utile nei lavori di montaggio.
Per ulteriori sbavatori a mano vedi Gruppo 83.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	12,4 mm
Lunghezza impugnatura	100 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2,8 mm
Lunghezza complessiva	134 mm
Numero taglienti Z	3
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		