

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, Ø: 80mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085910 80
GTIN	2050000965098
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in **ferrite dura**.

- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

Descrizione tecnica

Termostabilità massima	120 °C
Altezza	18 mm
Peso	485 g
Forza di tenuta nominale	600 N
Ø	80 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto