



Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 140 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314100 140
GTIN	4019208034232
Classe articolo	36R

Descrizione

Uso:

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

Per :

Mandrino autocentrante a quattro griffe n. art. 312000; 312500; 312700.

Nota:

- In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Per codice a colori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm

Lunghezza L: 65 mm

Larghezza scanalatura D +0,01: 12,68 mm

Larghezza costola B₁ -0,05: 7,94 mm

Filettatura: M8

Descrizione tecnica

Filettatura	M8
Larghezza costola B ₁ -0,05	7,94 mm
Lunghezza L	65 mm
Per tipo mandrino	140 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	12,68 mm

Per codice a colori

Mandrino a spirale
piena e ganasce Röhm

Tipo di prodotto

Ganasce per mandrini a spirale piana