

bimos

Sedia girevole da lavoro Neon, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Colore: GREY**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Classe articolo	96J

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.

Sedile e schienale con rivestimento in skay simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabile e di facile manutenzione, insensibile ad oli e disinfettanti.

Norma:**DIN 68877****Accessori speciali:**

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

Descrizione tecnica

Larghezza seduta	470 mm
------------------	--------

Meccanica sincrona	sì
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Altezza schienale	570 mm
Regolazione schienale a contatto permanente	no
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Norma	DIN 68877
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Serie	Neon
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Materiale seduta	Skay simil-pelle
Supporto lombare	sì
Campo di regolazione profondità seduta	420 - 480 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Colore nastro	grigio
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole