

bimos

**Sedia girevole da lavoro Neon, tessuto, con rotelle, bassa, Colore: GREY****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Classe articolo	96J

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi, resistenti e traspiranti.

**Norma:****DIN 68877****Accessori speciali:**

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

**Descrizione tecnica**

Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente	no

Supporto lombare	sì
Colore materiale seduta	nero
Altezza schienale	570 mm
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Norma	DIN 68877
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Serie	Neon
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Larghezza seduta	470 mm
Campo di regolazione profondità seduta	420 - 480 mm
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Materiale seduta	Tessuto
Meccanica sincrona	sì
Colore nastro	grigio
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole