

bimos

Sedia girevole da lavoro Neon, Supertec, con rotelle, bassa, Colore: ORANGE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Classe articolo	96J

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.

Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente resistente, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e dell'espanso PU.

Norma:**DIN 68877****Accessori speciali:**

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

Descrizione tecnica

Regolazione schienale a contatto permanente	no
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas

Altezza schienale	570 mm
Colore materiale seduta	nero
Materiale seduta	Supertec
Larghezza seduta	470 mm
Serie	Neon
Norma	DIN 68877
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Campo di regolazione profondità seduta	420 - 480 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Meccanica sincrona	sì
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Supporto lombare	sì
Colore nastro	arancione
Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole